

長時間保冷のアイスパック! 日本製


長時間保冷の理由

当社アイスパックは、40℃の環境下で4℃～10℃を約4時間維持することが可能です。※

多層構造の断熱シートを備え、冷気の放出を緩やかにし、持続時間の延長と、接触面の冷え過ぎも軽減しています。また、断熱シート表面のアルミが周囲の熱を反射することで保冷剤の温度上昇を抑えます。

※ご使用される環境によって、保冷時間は異なります。

保冷持続時間テスト



試験条件: 家庭用冷凍庫(-20℃設定)で8時間以上冷却させた保冷剤の冷却面の保冷持続時間を環境温度40℃で測定を行った。



特殊な
多層構造

安心安全
ジェル

安心・安全で環境にも優しいジェル

当社アイスパックのジェル化剤は食品添加物タイプを使用しているため、人体に安心・安全です。また、焼却して処分できることから環境にも優しい物質と言われています。

	弊社アイスパックジェル	一般的な他社保冷剤ジェル
ジェル化剤名	CMC(カルボキシメチルセルロース)	SAP(ポリアクリル酸ナトリウム)
原料	天然パルプ抽出のセルロース(食品添加物)	プロピレン(原油からの精製品) 苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)
安全性	食品添加物の為、安全性が高い。アイスクリームやケチャップ等の粘りを出すために使用されている。	食品添加物ではないが、安全性は高い。紙おむつ等に使用されている。
安定性	経時的に粘度低下は少なく、安定している。紫外線に対して比較的安定である。	紫外線に弱く、直射日光であれば1日で離水(液化)する可能性がある。蛍光灯による微弱な紫外線によっても中期的に離水(液化)が見られる。

商品概要



氏名片布付き

女性や小さい方に
おすすめのSサイズ



●アイスベスト(アイスパック4個付)

品番: AZ-865932
 カラー: 010(ブラック)
 サイズ: S・フリー(M~3L相当)
 素材: メッシュ生地/ナイロン83%・ポリウレタン17%
 バインダーテープ/ポリエステル95%・ポリウレタン5%

単位: cm	S	フリー
着丈	30	33
適応胸囲	78~98	84~112

●アイスパック(1個)

品番: AZ-865933
 カラー: 001
 サイズ: フリー(10.5×17.5cm)
 内容物: 水、CMC
 重量: 150g

使用方法

- ①アイスパックを冷凍庫で8時間以上凍らせてください。
- ②「冷却面」と書かれた側が体側にくるようにアイスベストの背中と脇ポケットに差し込みます。
- ③肩部分を持ち、背負うようにして装着します。
- ④バックルを留め、体に密着するように胸ベルトの長さを調整します。
- ⑤冷感効果がなくなったアイスパックは再度冷凍庫で凍らせて繰り返しご使用ください。
- ⑥アイスベストはご家庭で洗濯が可能です。洗濯の際は、洗濯給表示の確認を願います。

使用上のご注意

- ・低温やけど防止の為、素肌での使用はお控えください。
- ・ご使用中、気分が悪くなったり異常を感じたりした場合は使用を中止してください。
- ・発熱時の解熱用や就寝時のご使用はお控えください。
- ・アイスパックは食べられません。口に入れないで下さい。
- ・アイスパックは冷却専用です。絶対にレンジで温めないで下さい。
- ・アイスパックに強い衝撃を与えたり、尖った物には接触しないようにして下さい。

東和ユニフォーム株式会社 本社

福岡市南区向野2-9-17 TEL 092-512-0888 info@towauni.co.jp

ワークマン荒江店

福岡市早良区荒江2-6-7 TEL 092-821-6000
towa-arae@fukuoka.email.ne.jp

ワークマン和白店

福岡市東区和白丘3-3-1 TEL 092-605-1212
towa-wajiro@fukuoka.email.ne.jp

ワークマン清水店

福岡市南区大楠3-4-10 TEL 092-524-3124
towa-shimizu@fukuoka.email.ne.jp

ワークマン那珂店

福岡市博多区那珂6-25-18 TEL 092-585-0888
towa-naka@fukuoka.email.ne.jp